

# Cotovelo NPFC-L-R14-G14-MF

Número de referência: 8030217

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor  |
|--|--|
| Material do encaixe roscado            | Latão niquelado                                    |
| Tamanho da embalagem                   | 10   |
| Pressão operacional                    | -0.95 bar...50 bar                                 |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura ambiente                   | -20 °C...150 °C                                    |
| Peso do produto                        | 32.3 g   |
| Conexão pneumática 1                   | R1/4   |
| Conexão pneumática 2                   | G1/4   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                         |