

Cotovelo
NPFC-L-2R34-M

Número de referência: 8030227

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material do encaixe roscado	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.95 bar...50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-::-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso do produto	102.6 g
Conexão pneumática 1	R3/4
Conexão pneumática 2	R3/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS