# Cabo de conexão
# NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Número de referência: 8032628






## Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Designação principal | Sem suporte da etiqueta de identificação |
| Durabilidade de contacto | 50 |
| Peso do produto | 125 g |
| Ligação elétrica 1, função | Extremidade do dispositivo de campo |
| Ligação elétrica 1, desenho | Retangular |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão | Tomada, estreita |
| Ligação elétrica 1, saída do cabo | Angular |
| Ligação elétrica 1, observação sobre a saída do cabo | Pode ser rodado em 180º |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão | Diagrama de conexão tipo C de acordo com a norma EN 175301-803 |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios | 4 |
| Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados | 4 |
| Ligação elétrica 1, tipo de montagem | Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5 |
| Ligação elétrica 2, função | Lado do controlador |
| Ligação elétrica 2, tipo de conexão | Cabo |
| Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão | Extremidade aberta |
| Ligação elétrica 2, número de pinos/fios | 3 |
| Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados | 3 |
| Faixa da tensão de operação CC | 0 V...230 V |
| Faixa da tensão operacional CA | 0 V...230 V |
| Carga admissível da corrente a 40 ºC | 6 A |
| Resistência a sobretensão | 4 kV |
| Proteção contra inversão da polaridade | Bipolar |
| Conexão protetora à terra | Presente |
| Comprimento do cabo | 2.5 m |
| Característica do cabo | Padrão |
| Condições de teste de linha | Condições de teste sob pedido |
| Raio de curvatura, instalação do cabo flexível | 52 mm |
| Diâmetro do cabo | 5.2 mm |

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tolerância do diâmetro do cabo | ± 0,1 mm |
| Composição do cabo | 3 x 0,5 mm² |
| Secção cruzada do condutor nominal | 0.5 mm² |
| Nível de proteção | IP65<br>IP67 |
| Observação sobre o nível de proteção | Quando montado |
| Temperatura ambiente | -20 oC...70 oC |
| Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível | -5 oC...70 oC |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido<br>de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de contaminação | 3 |
| Nota sobre o grau de poluição | Quando montado |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto |
| Material da bainha do cabo | PVC |
| Cor da bainha do cabo | Cinza |
| Material da caixa | TPE-U(PU) |
| Cor da caixa | Preto |
| Material dos parafusos | Aço inoxidável |
| Material de vedações | HNBR |
| Material dos contactos do pino | Liga de cobre estanhado |
| Material da manga de isolamento | PVC |