

Fixação
NEAU-A-N8-1
Número de referência: 8032868

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	1
Desenho	Para ranhura em T
Tipo de montagem	Fixo na ranhura em T Na longitudinal e na transversal em relação à ranhura em T Introduzido na ranhura a partir de cima
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Temperatura de armazenamento	-25 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	Reforçado com PA
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material da porca fendida	Latão niquelado