


Base de apoio
VMPA2-FB-AP-2-1-RV
Número de referência: 8034548

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	51 mm
Comprimento	107.3 mm
Dimensão da largura	21 mm
N.º máx. de posições da válvula	2
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	190 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio fundido