


Conjunto paralelo EAMM-U-50-D32-40RA-78

Número de referência: 8058925

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	12.1 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.01 Nm
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	600 g
Código da interface, atuador	D32
Código da interface, Motor in	40RA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS