

Conjunto paralelo EAMM-U-70-D40-60RA-96

Número de referência: 8058952

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	70
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	118 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.18 Nm
Torque transmissível	7 Nm
Peso do produto	1800 g
Código da interface, atuador	D40
Código da interface, Motor in	60RA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS