


Conjunto paralelo EAMM-U-110-D60-84AA-120

Número de referência: 8059043

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	799 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.3 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	5250 g
Código da interface, atuador	D60
Código da interface, Motor in	84AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS