

Tubo plástico
PTFEN-1/4-NT-300
Número de referência: 8061181

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	1/4
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	40 mm
Diâmetro interior	4.1 mm
Raio de curvatura mín.	37 mm
Informação da aplicação	Tubo flexível sem impressão
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material de teste contra incêndios	UL94 V-0
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso do produto por comprimento	0.04 kg/m
Conexão pneumática	Para diâmetro externo de união rápida 1/4"
Cor	Natural
Dureza da margem	D 55 +/-5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PTFE