


Conjunto de montagem axial EAMM-A-M48-68GA

Número de referência: 8063556

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	39.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	541 g
Código da interface, atuador	M48
Código da interface, Motor in	68GA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS