


Chave de comutação EAPM-E19-25-SLS

Número de referência: 8067258

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	8 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS