


Bico duplo
NPFC-D-M5-G18-M
Número de referência: 8069211

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material do encaixe roscado	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.95 bar...50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso do produto	8.8 g
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS