Unidade do operador
CDSB-A1

Número de referência: 8070984

Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máx. da linha	3 m
Memória do utilizador	3 GB
Ecrã	TFT colorido
Propriedades do ecrã	Touchscreen
Tamanho do ecrã	1,77"
Faixa da tensão de operação CC	4.5 V...5.5 V
Resolução do ecrã	128x160 Pixel
Certificado	Marca RCM
Marca KC	KC-EMV
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	máx. 95% a 60°C Não condensante
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	36.6 g
Interface USB, tecnologia de conexão	USB 2.0 tipo B mini
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA6
Área de aplicação	Apenas com CMMT, CPX-E-CEC
Dimensões L x C x A	50 mm x 45 mm x 19,6 mm