


Ventosa com conexão OGVM-40X85-SV-N-G14F

Número de referência: 8073855

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	4 mm
Raio mín. da ferramenta	50 mm
Largura nominal	6 mm
Tamanho da ventosa	40 x 85 mm
Volume de sucção	13 cm³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Oval, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-60 kPa -0.6 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	150 N
Força lateral vertical na pressão de operação nominal	92 N
Peso do produto	38 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	Rosca interior G1/4
Cor	Preto
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR