

Acoplamento rápido EAMD-32-32-11-16X20-U

Número de referência: 8086050

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	11 mm
Diâmetro do suporte 2	16 mm
Tamanho	32
Comprimento nominal	32 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	14.5 kgmm ²
Torque transmissível	16 Nm
Peso do produto	126 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS