

Etiqueta de identificação ASLR-L-X4-612-P240

Número de referência: 8087174

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6 x 12,5 mm
Informação da aplicação	Impressão na estrutura e com a sinalização dupla possível
Desenho	Versão X4
Identificação	Fornecido pelo cliente
Área de identificação	4,9 mm x 11,4 mm
Tecnologia de identificação	Impressora por PHOENIX CONTACT como THERMOMARK, BLUEMARK ou TOPMARK
Elemento de designação	Identificação do dispositivo e da localização Montagem individual
Tamanho da embalagem	24
Informação sobre o tamanho da embalagem	10 estruturas com 24 peças cada
Teste de incêndio	UL94 V-0
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-40 oC...85 oC
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Peso do produto	0.1 g
Tipo de montagem	Pode ser pressionado manualmente
Cor	Branco
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do sinal	PC