

Bloco do coletor VABS-P4-20S-G38

Número de referência: 8087328

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	25 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Direção de conexão lateral
N.º máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	0 bar...7 bar
Meio de funcionamento	Gases inertes Ar
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível Tamanho máximo da partícula 10 µm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-40 oC...80 oC
Temperatura do meio	5 oC...50 oC
Temperatura ambiente	5 oC...50 oC
Peso do produto	97 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio anodizado forjada