

Medidor de pressão PAGN-26-10-P10-RG

Número de referência: 8090378

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa
Tamanho nominal do tubo, manómetro	26
Construção	Manómetro de Bourdon sem mecanismo de medição
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	4
Nível de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-5 oC...50 oC
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	Cartucho de 10 mm
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	PA
Material da janela de inspeção	PS
Cor da caixa	Preto
Peso do produto	15 g
Escala	Escala dupla MPa (interior) bar (exterior)