

# Conector cego NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Número de referência: 8090740

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	34 mm
Altura	22.4 mm
Comprimento	69.2 mm
Peso do produto	75.4 g
Tamanho da embalagem	1
Ligaçāo elétrica 1, tecnologia de conexāo	para RJ45 e SC-RJ
Ligaçāo elétrica 1, tipo de montagem	Push-Pull
Nível de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 oC...70 oC
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Cor da caixa	Prata
Material da caixa	Zinco niquelado, fundido
Material de vedações	NBR
Teste de incêndio	UL94 V-0