

Indicador de posição SAMH-F12-MK

Número de referência: 8092711

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Sem sensores
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Informação da aplicação	Na utilização com válvula de assento axial VZXA realizada no produto final com a aprovação SIL.
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Peso do produto	118 g
Material de vedações	EPDM
Material da caixa	Alumínio Reforçado com PA
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III