

Montagem guia H CAFM-X4-H

Número de referência: 8095158

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	29 mm
Altura	4,2 mm
Comprimento	169 mm
Desenho	Versão X4 Para guia de montagem
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-40 oC...85 oC
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Peso do produto	38 g
Tipo de montagem	Trava
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Aço inoxidável de alta liga