

# Conjunto paralelo EAMM-U-45-V32-42AB-63

Número de referência: 8095613

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                      |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                         | 45                         |
| Distância centro a centro       | 63 mm                      |
| Posição de montagem             | Qualquer um                |
| Relação de transmissão          | 1:1                        |
| Velocidade rotacional máx.      | 3600 1/min                 |
| Em conformidade com LABS        | VDMA24364 zona III         |
| Temperatura de armazenamento    | -20 oC...60 oC             |
| Humidade relativa               | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção               | IP40                       |
| Temperatura ambiente            | 0 oC...50 oC               |
| Momento de inércia              | 4.35 kgmm <sup>2</sup>     |
| Acionamento de torque sem carga | 0.05 Nm                    |
| Torque transmissível            | 1 Nm                       |
| Peso do produto                 | 242 g                      |
| Código da interface, atuador    | V32                        |
| Código da interface, Motor in   | 42AB                       |
| Observação sobre os materiais   | Em conformidade com a RoHS |