

Conjunto paralelo EAMM-U-87-T46-85AA-114

Número de referência: 8097655

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	87
Distância centro a centro	114 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	3000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Momento de inércia	41.2 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.22 Nm
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	986 g
Código da interface, atuador	T46
Código da interface, Motor in	85AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS