

Manga de sujeição
EAMH-145-22-C34

Número de referência: 8098588

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	32.5 kgmm ²
Peso do produto	198 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS