

Acoplamento rápido EAMC-42-50-12-19-U

Número de referência: 8101555

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	12 mm
Diâmetro do suporte 2	19 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	50 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	138 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS