

Atuador de um quarto de volta DFPD-300-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2

Número de referência: 8102859

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do atuador da válvula	300
Padrão do furo da flange	F10
Ângulo de rotação	90 deg
Faixa de ajuste da posição final em 0°	-5 deg...5 deg
Taxa de ajuste da posição final do ângulo de rotação nominal	-5 deg...5 deg
Profundidade da conexão do eixo	24 mm
Conexão da válvula conforme a norma	ISO 5211
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples
Construção	Cremalheira/pinhão
Direção de fecho	Fecha à direita
Conexão da válvula de acordo com a norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ponto de ligação para o posicionador e o sensor de posição de acordo com a norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 2
Tipo de dispositivo de acordo com VDMA 66413	Dispositivo de segurança
Função de segurança	A função de segurança consiste no atuador comutar a posição de comutação de segurança definida quando o ar comprimido é desligado e a câmara de molas é drenada. Este movimento de comutação é realizado por meio da força da mola do pack de molas.
Nível de integridade de segurança (SIL)	Até SIL 2 Low Demand mode Até SIL 3 numa arquitetura redundante Até SIL 1 High Demand mode
Certificado para função de segurança de acordo com ISO 13849 e IEC 61508 (SIL)	O produto pode ser usado em peças de segurança dos sistemas de controlo até SIL 2 Low Demand O produto pode ser usado em partes de segurança de sistemas de controlo até SIL 1 High Demand Até SIL 3 numa arquitetura redundante
Pressão de rutura	24 bar
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Pressão operacional nominal	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Classificação marítima	Ver certificado

Característica	Valor
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações UK EX
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Autoridade emissora do certificado	DNV TAP00001CE TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023
Gás categoria ATEX	II 2G
Categoria poeira ATEX	II 2D
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex h IIC T4 Gb X
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex h IIIC T105°C Db X
Ex-temperatura ambiente	-20 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Ponto de condensação no mínimo 10 °C abaixo da temperatura ambiente e da temperatura do meio A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Torque na pressão de operação nominal e ângulo de rotação de 0°	221 Nm
Torque na pressão de operação nominal e ângulo de rotação de 90°	115.3 Nm
Observação sobre o torque	O torque operacional do atuador não deve ser superior ao torque admissível máximo listado na ISO 5211, com base no tamanho da flange de montagem e do acoplamento.
Torque de retorno da mola com ângulo de rotação de 0°	108.4 Nm
Torque de retorno da mola com ângulo de rotação de 90°	214.1 Nm
MTTFd	1126 anos
PFH	1.01E-07
PFD	0.00078
Consumo de ar em 6 bar por ciclo de 0°-ângulo rotativo nominal-0°	11 l
Peso do produto	12877 g
Conexão do eixo	T22
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da tampa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material de vedações	NBR
Material da mola	Aço para molas
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material do pistão	Alumínio fundido
Material do rolamento	POM
Material do came	Aço
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material do eixo	Aço inoxidável de liga alta