


# Módulo de expansão VABF-S6-1-P8A7-G12-CB

Número de referência: 8104042

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Largura                                      | 38 mm                                       |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)       | 0 - Sem resistência à corrosão              |
| Em conformidade com LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Peso do produto                              | 611 g                                       |
| Conexão pneumática 1                         | G1/2                                        |
| Conexão pneumática 3                         | G1/2                                        |
| Observação sobre os materiais                | Em conformidade com a RoHS                  |
| Material da tampa                            | Alumínio fundido                            |
| Material da placa                            | Alumínio fundido                            |