

Encaixe NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Número de referência: 8104285

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Construção	Montagem dos tubos por conexão fixa
Desenho	Desenho reto
Tamanho	ø 8 mm
Conector de fluido	UNF1/4-28
Conector de fluido 2	Para tubo com diâmetro exterior de 1,6 mm (1/16")
Meio	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre o meio	Observar a resistência dos materiais que contactam com os meios
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Temperatura do meio	0 oC...50 oC
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Princípio de vedação	Rígido
Posição de montagem	Qualquer um
Torque de aperto nominal	15 Ncm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 15%
Peso do produto	0.53 g
Materiais em contacto com o meio	PP
Material do punhão aparafusado	Reforçado com PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Informação da aplicação	Consultar observação da aplicação (disponível no portal de suporte em festo.com)