

Encaixe NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

Número de referência: 8104288

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Construção	Montagem de tubos por espigão
Desenho	Desenho reto
Tamanho	∅ 8 mm
Conector de fluido	UNF1/4-28
Conector de fluido 2	Para diâmetro interno do tubo de 1,2 mm
Meio	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre o meio	Observar a resistência dos materiais que contactam com os meios
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
Temperatura do meio	0 °C...35 °C
Temperatura ambiente	0 °C...35 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Princípio de vedação	Rígido
Posição de montagem	Qualquer um
Torque de aperto nominal	15 Ncm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 15%
Peso do produto	1.06 g
Materiais em contacto com o meio	PP
Material do punhão aparafusado	Reforçado com PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Informação da aplicação	Consultar observação da aplicação (disponível no portal de suporte em festo.com)