


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-S38-60R

Número de referência: 8105923

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção             | IP40                       |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Torque transmissível          | 6,5 Nm                     |
| Peso do produto               | 358 g                      |
| Código da interface, atuador  | S38                        |
| Código da interface, Motor in | 60R                        |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |