



# Bloco de terminal NECC-L8G5-C1

Número de referência: 8106756

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Saída do cabo	Direto
Peso do produto	3.8 g
Tamanho da embalagem	1
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão L8
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	5
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Inserido
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal acionado por mola
Faixa da tensão de operação CC	0 V...300 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	8 A
Resistência a sobretensão	1.6 kV
Blindagem	não
Secção cruzada do condutor nominal	AWG28 - 16
Nível de proteção	IP20
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 °C...115 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto