

Tampa protetora
DHAS-DP-B23-10-L-N

Número de referência: 8116784

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Curso	8 mm
Desenho	Para garras
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	3.7 g
Tipo de montagem	Introduzido na ranhura a partir de cima
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Tampa protetora	NBR