

Bobina do solenoide
VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME
Número de referência: 8118180

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	230V CA: 50/60 Hz, potência 3,5 VA 230V CC: 3,5W
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (BR) Zona 21 (BR)
Autoridade emissora do certificado	INMETRO DNV 19.0135X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex-temperatura ambiente	T5, T95 °C: -25 °C <= Ta <= +60 °C T6, T80 °C: -25 °C <= Ta <= +50 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP66
Peso do produto	580 g
Ligação elétrica	Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS