

Bobina do solenoide VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

Número de referência: 8118262

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Proteção do fuso interno	Fusível
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	24V CA: 50/60 Hz, potência 12,0 VA 24V CC: 12,0W
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Autoridade emissora do certificado	GYJ23.1169X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex eb mb IIC T4 Gb
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-temperatura ambiente	T4, T120 °C: -25 °C <= Ta <= +40 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP66
Peso do produto	580 g
Ligação elétrica	Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS