

Manga de centralização ZBH-5-M4

Número de referência: 8119593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	5
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	10
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	0.1 g
Tipo de montagem	com passagem de orifício para parafuso M4
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta