

# Bloco do coletor-SET VABS-C12-6-S

Número de referência: 8122790

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	13 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Direção de conexão lateral
N.º máx. de posições da válvula	Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Tamanho máximo da partícula 5 µm
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 oC...50 oC
Peso do produto	3 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 2	Para tubo flexível de diâmetro interior de 4 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	PBT