


Bloco do coletor-SET VABS-C12-6-S-B4

Número de referência: 8122791

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Direção de conexão lateral
N.º máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Tamanho máximo da partícula 5 µm
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	1.1 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 2	Para tubo flexível de diâmetro interior de 2,5 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	PBT