

Bloco do coletor VABS-C12-6-B-M3

Número de referência: 8122793

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Direção da conexão para baixo
N.º máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Tamanho máximo da partícula 5 µm
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	13.5 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M3
Conexão pneumática 3	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada