


Cabo de conexão NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Número de referência: 8122832

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de bobinas solenoide	1
Designação principal	Sem suporte da etiqueta de identificação
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	2 g
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo Saída da alternância
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Cabo com tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexão HP
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	2
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Push-Pull com trava contra puxões involuntários
Ligação elétrica 2, função	Fonte de alimentação Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	2x fios simples
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	2
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Faixa da tensão de operação CC	0 V...24 V
Blindagem	não
Observação sobre a operação	Opera apenas com redução de potência externa
Comprimento do cabo	0.3 m
Característica do cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	11 mm
Diâmetro do cabo	0.96 mm
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão

Característica	Valor
Material da caixa	PEEK
Cor da caixa	Cinza
Material da manga de isolamento	PVC