

Conjunto de montagem axial EAMM-A-P6-38A-60RA

Número de referência: 8123496

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque transmissível	6,5 Nm
Peso do produto	209 g
Código da interface, atuador	P6-38A
Código da interface, Motor in	60RA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS