

# Suporte de montagem CAFM-X5-K

Número de referência: 8130845

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	35 mm x 142,5 mm x 6,3 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Torque de aperto máx.	1.8 Nm
Tolerância de torque de aperto	±20%
Peso do produto	57 g
Tipo de montagem	Aparafusamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço, galvanizado