


Bobina solenoide VACS-C-R3-1L

Número de referência: 8135907

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	IEC 61010-1 ISO 20401
Indicador de estado do sinal	LED
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Classe de isolamento do fio esmaltado	H
Características da bobina	24 V DC: 2,8 W
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Autoridade emissora do certificado	UL MH18122
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...50 oC
Peso do produto	33 g
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava do parafuso
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA Aço
Material da bobina do solenoide	Cobre Aço Termoplástico
Material do enrolamento	Cobre