


# Indicador de posição SASF-S3-B-F-A20

Número de referência: 8140396

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Ponto de ligação para o posicionador e o sensor de posição de acordo com a norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 1
Dimensões L x C x A	Ø40 x 32
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-25 oC...70 oC
Peso do produto	24 g
Tipo de montagem	De acordo com VDI/VDE 3845
Cor da caixa	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do elemento espaçador	PP
Material da caixa	PP Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta