

Conjunto de placas adaptadoras EHAM-MA-E19-25-C14

Número de referência: 8140775

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20 25 26 32
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conjunto de montagem
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Peso do produto	72.3 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso
Código da interface, base	E8-35
Código da interface, layout	E8-35
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço
Material de elementos de centralização	Aço de alta liga