

Bloco de conexão VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Número de referência: 8141067

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão da alimentação de ar de piloto	Externo Interno
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-::-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65 Quando montado
Peso do produto	750 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Conexão pneumática 3	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio metalizado
Material de vedações	NBR