


# Unidade de alimentação CACN-11A-7-20-G2

Número de referência: 8149585

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	96 mm
Altura	130 mm
Comprimento	179 mm
Posição de montagem	Convecção livre
Alimentação principal	Trifásico
Corrente de entrada	1,7 - 2,1 A
Tensão de saída nominal CC	48 V
Corrente de saída nominal	20 A
Faixa de tensão da entrada CA	400 V...500 V
Falha na potência do tampão principal	25 ms
Frequência da rede de distribuição	45 Hz...65 Hz
Certificado	c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-40 °C...85 °C
Humidade relativa	95 %
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	2500 g
Tipo de montagem	Com guia H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS