

# Conector de cabos NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Número de referência: 8151588

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                          | Valor                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                                    | -40 °C...75 °C                                                                                            |
| Nível de proteção                                       | IP66<br>IP68                                                                                              |
| Observação sobre o nível de proteção                    | IP68 a 5 bar durante 30 minutos                                                                           |
| Gás categoria ATEX                                      | II 2G                                                                                                     |
| Categoria poeira ATEX                                   | II 2D                                                                                                     |
| Tipo de proteção contra ignição para gás                | Ex eb IIC Gb                                                                                              |
| Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira | Ex tb IIIC Db                                                                                             |
| Ex-temperatura ambiente                                 | -40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C                                                                                      |
| Certificação de proteção contra explosões fora da UE    | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                                                        |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)            | De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE |
| Tamanho                                                 | M20 x 1,5                                                                                                 |
| Diâmetro do cabo                                        | 4 mm...13 mm                                                                                              |
| Cor                                                     | Preto                                                                                                     |
| Material do conector do cabo                            | PA                                                                                                        |
| Material de vedações                                    | EPDM                                                                                                      |
| Peso do produto                                         | 13 g                                                                                                      |
| Tamanho da embalagem                                    | 1                                                                                                         |
| Em conformidade com LABS                                | VDMA24364 zona III                                                                                        |
| Observação sobre os materiais                           | Em conformidade com a RoHS                                                                                |