Parafuso de fecho
NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Número de referência: 8151589

Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 oC...75 oC
Nível de proteção	IP66 IP68
Observação sobre o nível de proteção	IP68 a 5 bar durante 30 minutos
Gás categoria ATEX	II 2G
Categoria poeira ATEX	II 2D
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex eb IIC Gb
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tb IIIC Db
Ex-temperatura ambiente	-40 °C <= Ta <= +75 °C
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Tamanho	M20 x 1,5
Cor	Preto
Material do conector do cabo	PA
Material de vedações	EPDM
Peso do produto	5 g
Tamanho da embalagem	1
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS