


Placa cega VABB-P19-16-T

Número de referência: 8154656

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Dimensão da largura	16 mm
Princípio de vedação	Suave
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Adequabilidade para vácuo	sim
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Temperatura do meio	5 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	5 oC...50 oC
Torque de aperto nominal	0.75 Nm
Peso do produto	14.9 g
Ligação elétrica	Plug-in
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	EPDM
Material da caixa	PA66-GF30