


Amortecedores DYEF-G8-S-M5-Y1

Número de referência: 8159471

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M5
Curso	1.5 mm
Amortecimento	Anéis/almofadas de amortecimento elásticos em ambas as extremidades, sem batente metálico fixo
Posição de montagem	Qualquer um
Deteção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	0.8 m/s
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Curso do amortecimento	1.5 mm
Torque de aperto máx.	0.8 Nm
Absorção de energia máx. por curso	0.05 J
Peso do produto	4.8 g
Tipo de montagem	Com manga roscada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço de alta liga